

ウイルス退散

除菌液塗布 ツール

ムラなく！

素早く！

手軽に！

自分たちで除菌をしよう！！

●二流体方式で細かく均一に吹き付けられます

圧縮空気と液体を混合させ霧にする二流体方式のため、一流体方式(液体に圧力をかけて霧にする)よりもまんべんなく、広範囲の除菌が可能です。約1.5m先まで霧が届きます。

●軽量で作業効率UP！

コンプレッサは小型で持ち運びが容易です。作業時、コンプレッサを床等に置き、スプレーガン(液剤を含む)のみの重量(1kg程度)で操作できるため、負担が少なく除菌作業が出来ます。

付属の専用エアチューブ(20m)を使用することにより、バレーボールコート(18m×9m)程度の広さまで作業が可能です。

●準備が簡単

エアチューブをつなぎ、カップに液剤を入れてコンセント(AC100V)につなぐだけで、すぐに使えます。

こんなところにお使いいただけます。

車内



ホテル



会議室



映画館



形式：VTS-5L-C1(除菌液塗布キット)

メーカー希望小売価格：¥79,000+消費税

※コンプレッサも付属した価格です！

<セット内容>

- スプレーガン(LPH-50-VTS)
ノズル口径φ1.0mm 専用ジョイント付
- ミニコンプレッサ(DFC-108)
108W/140W(50Hz/60Hz)
定格時間：40分 質量：7.8Kg
- 液体カップ(PC-400SB-2LF)
容量：400ml ステンレス製
- 専用エアチューブ(20m)

Youtubeで塗布
シーン配信中！！



※商品改良のため予告なく変更することがあります。

お問合せは **アネスト岩田株式会社**

札幌駐在所	TEL 011-831-6141	FAX 011-831-6144	中部支店	TEL 052-412-3221	FAX 052-412-3229
東北営業所	TEL 022-284-1257	FAX 022-208-5930	関西支店	TEL 06-6458-5971	FAX 06-6458-5978
北関東支店	TEL 0480-96-7001	FAX 0480-96-7003	福岡営業所	TEL 092-433-1085	FAX 092-433-1103
関東支店	TEL 045-595-3660	FAX 045-595-3661			

お客様相談室 0800-100-1926

※携帯・PHSからもご利用いただけます。

ホームページ



公式LINE



何回もやる

手が疲れる...

両手は使えない...

均等に出ないから拭かないと...

最初はいいが乾いてくる。ちゃんと除菌できてるかな...

拭くとクロスの衛生管理もいる...

除菌

どの面で拭いたか分からなくなっちゃう

除菌

スプレーガンで解決！！

● 同じ面積を除菌した場合 (900×1200のテーブル5台で比較)



除菌スプレー
30回引き金を引くその後、
クロスにて清拭

作業時間
10分



除菌シート
シートにて全面を清拭

作業時間
5分



スプレーガン
スプレーガンにて噴霧

作業時間
30秒



スプレーガンで素早く手軽にムラなく除菌！

※使用する液剤は酸性電解水（次亜塩素酸水）を推奨致します。
※本製品に記載の数値や表現は保証性能ではありません。