

Change the factory 機械工具NAV!

非破壊！比重測定で簡単“ス”の検査！

ALFAMIRAGE Co., Ltd.

多機能！スタンダードモデルの比重計！




- 最小表示
0.001
補助表示
0.0001
- 測定時間
最短5秒
- 水に浮く物
吸水性のある物
も測定可能
- 高精度な
繰り返し測定
に最適
- 水中重量
自動検込
機能

殆どの金属に対応可能！鋳巣は、亀裂や割れの原因になります。最近では金属プリンターで出来たワークの評価にも使用されてます。



比重最小重量	0.001 (0.0001)
ひょう量	0.001 (0.0001)~300g
固体の測定可能寸法	100(W) x 70(D) x 25(H)mm
本体寸法	190(W)x260(D)x200(H)mm





X線CT 切らずにスケスケ

実は…お求め易いX線CTもありますよ！


常識を破った 撮影 3D 60秒 2D 10秒

スバリ価格 **280万円** CT Mサイズ

大物撮影 撮影 3D 120秒 2D 10秒

スバリ価格 **380万円** CT Lサイズ


※差額100万円で
380万円CTにアップグレード可





かんたん撮影ステップ

① 置く 被写体を置き扉を閉めます

② 撮る 専用パソコンで撮影条件を入力し撮影



エンジン部品 (アルミ)



拡大すると
“ス”も丸見え

続々
無料配布中!!

便利機能・ソフト

- ススの検出ソフト
CTデータから任意に指定した範囲での空洞を検出
- 2D (平面) 撮影機能
NAOMI-CTなら、1台で2Dも3Dも撮影可能!

	素材	透過厚み	原子番号
↑ 透過しにくい ↓ 透過しやすい	重金属	5mm以下	銅(29)/亜鉛(30) 銀(47)/金(79)
	鉄	10mm	26
	アルミ	100mm	13
	樹脂	150mm	アルミ(13)以下

お見積・詳しい資料については、

